

Nakabayashi

紙 お む つ ニ オ イ 密 封 機

オ ド パ ッ ク
odopack

使用済みおむつ等の臭いを防ぎ
衛生的に簡単処理が出来る



抗
ウイルス
塗装

odopack (オドパック) は、各種保育・
介護施設等での使用済み紙おむつを処理
する際の作業者の負担(ニオイや衛生面)
を軽減し、効率的な作業を実現する「紙
おむつニオイ密封機」です。

odopackの
紹介動画はこちら



使用済み紙おむつの処理の負担を軽減


odopackは、各種保育・介護施設等での使用済み紙おむつを処理する際の負担(ニオイや衛生面)を軽減し、効率的な作業を実現する「紙おむつニオイ密封機」です。



紙おむつ投入



おむつ
パックイメージ



カンタン設計

投入口に使用済み紙おむつを入れるとオートスタート/ストップ機能により自動でパックします。消耗品のパックフィルムの交換もカンタン設計です。

パック済み紙おむつ



使用済み紙おむつのニオイ漏れを防止し、細菌の拡散を防ぎます。

フィルムでパックすることで、使用済み紙おむつからの気になるニオイ漏れ・細菌の拡散を防止し、衛生的に処理ができます。

抗ウイルス仕様で清潔に保ちます。

筐体の塗装には抗ウイルス粉体塗料を採用しており、製品を清潔に保つことができます。



製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機系・塗装
筐体
JP0612459X0003L

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。



設置使用例



移動運用例

ポータブル電源の使用可能

オプションのポータブル電源用トレイを取り付け、ポータブル電源を設置することで、移動しながら運用することも可能です。 ※ポータブル電源およびトレイは製品に含まれておりません。



ポータブル電源 500Wh PDG-500

- 本体寸法 約W160×D300×H236mm
- 重量 約6.8kg
- バッテリー容量 500Wh(135,000mAh/3.7V)

¥86,000(税込¥94,600)

※対応ポータブル電源の詳細についてはお問い合わせください。

※在庫限りで販売終了

<主な機能>

オートスタート&ストップ

投入物を入れると自動的にパックを始め、パックを終えると自動的に停止します。

ドアスイッチ

運転中にドアを開けると、危険防止のため運転を停止します。

満杯検知

おむつが満杯になると自動停止し、ランプとブザーで知らせます。

フィルム切れ検知

パックフィルムが切れると自動停止し、ランプで知らせます。

※紙おむつ以外の対応投入物についてはお問い合わせください。

- 品番 DPK-1530
- 外形寸法 W450×D588(取手含む)×H900mm
- 質量 約38kg
- 投入口サイズ 300×120mm
- 消費電力 30/35W(50/60Hz)
- 収納ボックス容量 約58リットル
- 消耗品 パックフィルム DPK-PF(50m×10本入) ¥14,000(税込¥15,400)
- オプション ポータブル電源用トレイ DPK-TR ¥8,000(税込¥8,800)

¥385,000(税込¥423,500)

⚠️ご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※2022年12月現在の仕様です。予告なく外観、仕様を変更することがあります。

その他、おすすめ商品はこちら！

PC・スマートフォンから
<https://nikko.bunguclub.co.jp/product/>

日興商会おすすめ商品一覧 検索



最新情報をお届け！⇒⇒⇒
メルマガ登録はこちら！

<https://nikko.smtg.jp/public/application/add/37>



NIKKO 創オフィス・拡コミュニケーション

株式会社日興商会



- | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 営業一課 ●06・6487・1431 | 大阪中央支店 ●06・4397・3211 | 高槻支店 ●072・675・5631 | 神戸西支店 ●078・578・5931 | 品川支店 ●03・3492・5010 |
| 営業二課 ●06・6487・1434 | 大阪西支店 ●06・6555・9966 | 京都支店 ●075・643・4550 | 加古川支店 ●079・432・8881 | 名古屋支店 ●052・364・9155 |
| 営業三課 ●06・6487・1440 | 大阪東支店 ●06・6743・0380 | 滋賀支店 ●077・553・9311 | 姫路支店 ●079・235・5888 | 広島支店 ●082・273・2090 |
| 技術サービス課 ●06・6487・1442 | 八尾支店 ●072・922・3825 | 神戸支店 ●078・881・2451 | 東京支店 ●03・3621・1331 | 鳥取営業所 ●0857・52・5211 |
| 大阪北支店 ●06・6330・7321 | 堺支店 ●072・221・5353 | | | |